

# DeLaval VMS™ Spengummi



Clover™ för VMS

### Speciella egenskaper:

- Exklusivt framtagna för perfekt passform i VMS spenkopp
- Kragöppning för perfekt grepp om spenkoppen
- Mjuk läpp och mikrostruktur
- Mycket goda mjölkningsresultat
- Designad spengummicylinder: optimal stretch och grepp
- Spengummit behöver inte klippas vid montering

### Nödändig utrustning:

#### • VMS™



#### • Spenkopp



**Classic kit:**  
91624180-81  
**V300 st:**  
2150003808-11



**Classic kit:**  
89981480-81  
**V300 st:**  
2150003812-15



2500



180

**OBS!** Olika spenkoppar beroende på höger- eller vänsteringång på VMS.

| DeLaval spengummi                             | Framtaget för besättningar med                                  | Rekommenderad spenkoppskit VMS Classic | Rekommenderad spenkopp (ej kit) VMS V300         | Rekommenderad diskningsutrustning |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| DeLaval spengummi 18M-ST-VMS 86184280         | korta/tunna/små spenar.<br>Klarar små- till mediumstora spenar. | 89981481 (Vänster)<br>89981480 (Höger) | 2150003812-13 (Vänster)<br>2150003814-15 (Höger) | VMS CIP                           |
| DeLaval spengummi 20M-ST-VMS 94921280         | korta/små spenar.<br>Klarar små- till mediumstora spenar.       | 89981481 (Vänster)<br>89981480 (Höger) | 2150003812-13 (Vänster)<br>2150003814-15 (Höger) | VMS CIP                           |
| DeLaval spengummi 18M-VMS 89550880            | tunna/små spenar.<br>Klarar små- till mediumstora spenar.       | 91624181 (Vänster)<br>91624180 (Höger) | 2150003808-09 (Vänster)<br>2150003810-11 (Höger) | VMS CIP                           |
| DeLaval spengummi 20M-VMS 92725980            | normalstora spenar.   | 91624181 (Vänster)<br>91624180 (Höger) | 2150003808-09 (Vänster)<br>2150003810-11 (Höger) | VMS CIP                           |
| DeLaval Clover™ spengummi 20M-VMS 87629580    | normalstora spenar.<br>Klarar flera spenstorlekar.              | 91624181 (Vänster)<br>91624180 (Höger) | 2150003808-09 (Vänster)<br>2150003810-11 (Höger) | VMS CIP                           |
| DeLaval Clover™ spengummi 20M-ST-VMS 88789380 | korta/små spenar.<br>Klarar små- till mediumstora spenar.       | 89981481 (Vänster)<br>89981480 (Höger) | 2150003812-13 (Vänster)<br>2150003814-15 (Höger) | VMS CIP                           |

### Rekommenderade tillbehör:

**VMS monteringsverktyg**  
Art. nr 86226301



**Spennmättningsverktyg**  
Art. nr 86263780

Vill du få information om egenskaperna för Clover-spengummi så hittar du det på blad 1:07

| Benämning | Förklaring                     |
|-----------|--------------------------------|
| <b>M</b>  | Medium huvud                   |
| <b>S</b>  | Litet huvud                    |
| <b>L</b>  | Stort huvud                    |
| <b>LS</b> | Ger lite slipp/dubbel läpp     |
| <b>EX</b> | Lång - korta mjölkningsslängen |
| <b>ST</b> | För korta spenar               |
| <b>SL</b> | Extra mjuk läpp                |



Tillverkat av livsmedelsgodkänd Bfr-gummiblandning.

Bfr = Bundesinstitut für risikobewertung = Tysk standard för livsmedels säkerhet/food compliance.

## DeLaval VMS™ Spengummi



1. Kragöppning
2. Tjocklek läpp
3. Spengummicylinder (75 mm)
4. Spengummihuvud
5. Total längd



VMS™ anslutning

| DeLaval spengummi                             | Kragöppning Ø (mm) | Typ av läpp | Cylinder (mm) | Spengummihuvud | Total längd (mm) | MPD* (mm) | Mikrostruktur | Spengummi 1 st art nummer |
|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| DeLaval spengummi 18M-ST-VMS 86184280         | 18                 | Mjuk        | 22            | Litet          | 160              | 30        | Ja            | 4x86184201                |
| DeLaval spengummi 18M-VMS 89550880            | 18                 | Mjuk        | 22            | Litet          | 161.5            | 40        | Ja            | 4x89550801                |
| DeLaval spengummi 20M-VMS 92725980            | 20                 | Mjuk        | 25            | Normalstort    | 161.5            | 44        | Ja            | 4x92725901                |
| DeLaval Clover™ spengummi 20M-VMS 87629580    | 20                 | Mjuk        | 24.5          | Normalstort    | 161.5            | 44        | Ja            | 4x87629501                |
| DeLaval spengummi 20M-ST-VMS 94921280         | 20                 | Mjuk        | 22            | Litet          | 160              | 30        | Ja            | 4x94921201                |
| DeLaval Clover™ spengummi 20M-ST-VMS 88789380 | 20                 | Mjuk        | 22,5          | Litet          | 160              | 30        | Ja            | 4x88789301                |

\*) MPD (Mouth Piece Depth) = Avståndet från toppen av spengummihuvudet till kollapspunkten.